

Garant**amestec pentru etanșare 6GP38, Cuprins: 50ml****Date comandă**

Numărul de comandă	GG8069 50
GTIN	4067263137306
Clasa articolului	00N

Descriere**Execuție:**

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se folosește întreaga suprafață de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată și solicitări dinamice (rezistență ridicată la forfecare).

Tip **6GP38**. Produs universal care se întărește rapid, cu rezistență mare pentru solicitări statice de forfecare și pentru solicitări dinamice. Pentru fixarea roților dințate, scripetilor, îmbinărilor rotor-arbore la electromotoare.

Caracteristică:

Conținut: 3 buc.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Rezistența la funcționare conform	1 - 3 h
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Bază chimică	metacrilat

Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Cantitate de umplere	50 ml
Joc maxim	0,25 mm
Vâscozitate dinamică	3000 - 6000 mPas
Punct de aprindere	100 °C
Serie	GreenPlus
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	cu întărire rapidă
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Densitate	1,09 g/cm ³
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
Pentru mărimea de filet M până la	M36
Forma	lichid
recomandat pentru material	Metal
Moment de rupere minim	40 Nm
Valabilitate de la data producției	24 lună
Culoarea	verde
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Tip produs	Produs de etanșare

Accesorii

amestec pentru etanșare6GP38 Conținut 50 ml

088069 50