



KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Prindere combinată, 3xD, Ø DC: 31mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 235502 31 |
| GTIN | 4047109024526 |
| Clasa articolului | 24P |

Descriere

Execuție:

Cu prindere combinată.

- Canale de răcire optimizate pentru evacuarea în siguranță a așchiilor.
- Unghiul de vârf la 174° pentru baza găurii aproape plană.

Aplicație:

- Utilizare fixă și rotativă.
- Pentru condiții dificile de găurire (strat de oxizi la laminare, coturi din fontă, găurire întreruptă).
- Pentru găuri cu toleranță de $\pm 0,2$ mm.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------------|
| Lungime utilă L ₁ | 93 mm |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Ø cozii D _s | 32 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOEX 090408 32-.. |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Lungimea cozii L _s | 60 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Serie | KUB Quatron® |
| Ø nominal D | 31 |
| pentru Ø inch | 1 7/32 inch |
| Lungimea totală L | 182 mm |
| Lungime activă L _A | 122 mm |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 3×D |
| Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Utilizare găurire | Găurire de centruire |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire transversală |
| Utilizare găurire | convex |
| Utilizare găurire | Găurire transversală |
| Utilizare găurire | Găurire în set |
| Utilizare găurire | Pătrundere cu boltă |
| Utilizare găurire | Scurgere oblică |
| Utilizare găurire | Găurire oblică |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|--|--------------|
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 15IP1 | 239652 15IP1 |