


KOMET® M03Speed Cap de alezat, Ø Dmin: 38mm

Date comandă

Numărul de comandă	238370 38
GTIN	4047109081581
Clasa articolului	24I

Descriere
Execuție:

- Echilibrare dinamică la nivelul cursorului pentru turații ridicate.
- Sistem cu structură modulară.
- Ajustare fină fără fixare suplimentară.
- Cu fixare ABS® pentru o precizie maximă la schimbare.
- Ajustare aproximativă rapidă prin reglarea sculei pentru strunjit.
- Alimentare internă cu lichid de răcire direcționat către tăiș.
- Cei mai mici pași de avans ai cuțitului de domeniul μm , în intervalul de ajustare fină 0,25 – 0,6 mm în \varnothing , în funcție de domeniul de strunjire.
- Pașii cu ajustare fină măsoară 0,002 mm pe \varnothing pentru fiecare diviziune.
- Rezoluția înaltă permite setarea, respectiv citirea fără probleme, fără a fi necesară folosirea unui vernier.

Aplicație:

În combinație cu adaptorul de comutare Cod 238372.

Notă:

Suportul suplimentar, de exemplu pentru prelucrarea spre spate și în alte unghiuri = 15°, 30°, 45° etc. se livrează în scurt timp.

Vă rugăm să comandați separat adaptorul de comutare, portplăcuța și plăcuțele amovibile.

Descriere tehnică

Cerc de rotire \varnothing D2 prelucrare spre înainte	\varnothing -3,2 mm
Suport de plăcuțe	238374 38-50

Turație maximă	31000 min ⁻¹
Ajustare fină în Ø	0,4 mm
Ø minim D _{min}	38
Ø cozii ABS® D _s	32
Adaptor de comutare	238372 38; 50
Ø arborelui	38 - 63 mm
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire oblică
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

KOMET® Suport de plăcuțe 90° pentru M03Speed înainte
Recomandat pentru M03 referință 38-50

238374 38-50