


**KOMET® M03Speed Cap de alezat, Ø Dmin: 62mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	238370 62
GTIN	4047109081574
Clasa articolului	24I

**Descriere**
**Execuție:**

- Echilibrare dinamică la nivelul cursorului pentru turații ridicate.
- Sistem cu structură modulară.
- Ajustare fină fără fixare suplimentară.
- Cu fixare ABS® pentru o precizie maximă la schimbare.
- Ajustare aproximativă rapidă prin reglarea sculei pentru strunjit.
- Alimentare internă cu lichid de răcire direcționat către tăiș.
- Cei mai mici pași de avans ai cuțitului de domeniul  $\mu\text{m}$ , în intervalul de ajustare fină 0,25 – 0,6 mm în Ø, în funcție de domeniul de strunjire.
- Pașii cu ajustare fină măsoară 0,002 mm pe Ø pentru fiecare diviziune.
- Rezoluția înaltă permite setarea, respectiv citirea fără probleme, fără a fi necesară folosirea unui vernier.

**Aplicație:**

În combinație cu adaptorul de comutare Cod 238372.

**Notă:**

Suportul suplimentar, de exemplu pentru prelucrarea spre spate și în alte unghiuri = 15°, 30°, 45° etc. se livrează în scurt timp.

Vă rugăm să comandați separat adaptorul de comutare, portplăcuța și plăcuțele amovibile.

**Descriere tehnică**

Turație maximă	18500 min <sup>-1</sup>
Ajustare fină în Ø	0,6 mm

Cerc de rotire Ø D2 prelucrare spre înainte	55 mm
Ø minim D <sub>min</sub>	62
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50
Suport de plăcuțe	238374 62-82
Adaptor de comutare	238372 62; 82
Ø arborelui	62 - 103 mm
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire oblică
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

## Accesorii

KOMET® Suport de plăcuțe 90° pentru M03Speed înainte  
Recomandat pentru M03 referință 62-82

238374 62-82