

**RNGN 120700, PT600M, Domeniu de utilizare: HART****Date comandă**

Numărul de comandă	255870 HART
GTIN	4960664545957
Clasa articolului	25F

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile ceramice cu strat de acoperire **MEGACOAT**.

Formă: S02025

Modelul muchiilor așchietoare: 0,2 mm × 25°

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 0,7 mm

Avans f : 0,05 - 0,15 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 60 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 30 - 40 m/min

Descriere tehnică

Formă	S02025
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 0,7 mm
Domeniu de utilizare	DUR
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	H
Modelul muchiilor așchietoare	0,2 mm × 25°

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 60 m/min
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Categorie	PT600M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Ceramică
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	30 - 40 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RNGN 120700
Numărul de schimbări / tășuri	16
Caracteristici nume produs	PT600M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire