

**Plăcuță amovibilă pentru strunjire TNGA 160408, ceramică (0°)****Date comandă**

Numărul de comandă	255845 HART
GTIN	4960664546367
Clasa articolului	25F

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile ceramice cu strat de acoperire **MEGACOAT**.

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 0,9 mm
Rază la colț	0,8 mm
Domeniu de aplicare	DUR
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 200 m/min
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Formă	S02025
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	PT600M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Ceramică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNGA 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Caracteristici nume produs	PT600M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire