

**CNGA 120404, PT600M, Domeniu de utilizare: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	255803 GG
GTIN	4960664545520
Clasa articolului	25F

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile ceramice cu strat de acoperire **MEGACOAT**.

Categorie: PT600M

Formă: T02025

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 550 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,15 - 0,4 mm/rot
Formă	T02025
Domeniu de utilizare	Fontă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Condiție de tăiere	continuă
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 550 m/min
Categorie	PT600M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNGA 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Caracteristici nume produs	PT600M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire