


CNGA 120412, PT600M, Domeniu de utilizare: GG

Date comandă

Numărul de comandă	255810 GG
GTIN	4960664545568
Clasa articolului	25F

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile ceramice cu strat de acoperire **MEGACOAT**.

Categorie: PT600M

Formă: T02025

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 550 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Condiție de tăiere	continuă
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Domeniu de utilizare	Fontă

Formă	T02025
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 550 m/min
Categorie	PT600M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNGA 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Caracteristici nume produs	PT600M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire