



Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNGA 120412, ceramică (0°), Domeniu de utilizare: GG



Date comandă

Numărul de comandă	255810 GG
GTIN	4960664545568
Clasa articolului	25F

Descriere

Execuție:

Plăcuțe amovibile ceramice cu strat de acoperire **MEGACOAT**.

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Condiție de tăiere	continuă
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Domeniu de utilizare	Fontă
Formă	T02025
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 550 m/min

Categorie	PT600M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNGA 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Caracteristici nume produs	PT600M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire