


**VNGA 160404, PT600M, Domeniu de utilizare: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	255856 GG
GTIN	4960664546664
Clasa articolului	25F

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile ceramice cu strat de acoperire **MEGACOAT**.

Categorie: PT600M

Formă: T02025

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,15 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 550 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,15 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Condiție de tăiere	continuă
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Domeniu de utilizare	Fontă

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 550 m/min
Formă	T02025
Categorie	PT600M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNGA 160404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Caracteristici nume produs	PT600M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire