

Mahr**Stand de măsurare a conturilor CD 140AF, Tip: CD140AF****Date comandă**

Numărul de comandă	499299 CD140AF
GTIN	
Clasa articolului	40W

Descriere**Execuție:**

Sistemul MarSurf CD 140 A dispune de un interval de măsurare de până la 70 mm, în care vârful de palpare pot fi schimbate rapid, fără scule și fără să fie nevoie de recalibrare.

Aplicație:

Standul de măsurare asistat de calculator permite o evaluare complexă și rapidă a rezultatelor măsurării:

- **Funcții ample de măsurare a conturului, rapide și ușoare**
- **Schimbare vârfului de palpare nu necesită scule**
- **Viteza de deplasare pe axa X de până la 200 mm/s**
- **Creare simplă a unui program sau măsurare individuală cu MarWin**
- **Evaluare automată, ajustare optimă a conturilor, comparare CAD a conturilor și multe altele**
- **Extensibil opțional cu posibilitatea măsurărilor de rugozitate ($RZ > 2 \mu\text{m}$)**
- **Este posibilă măsurarea cu vârf dublu de palpare**
- **Placă de montare flexibilă cu orificii de 25 mm, nu este necesară o masă X/Y suplimentară**

Livrare:

Dispozitiv de măsurare a conturului, pat de bază cu ajustare pe Y, element de palpare PG A 36-350-25, software MarWin EasyContour plus mobile, standard de calibrare contur cu 2 bile (45 mm și 6 mm).

Accesorii opționale:

PC

Descriere tehnică

Înălțime	426 mm
Cursă de palpare X	140 mm
Lungime braț palpator	350 mm
Forță de măsurare	4 - 30 mN
Abatere ghidaj Z	1 (peste 140 mm) μm
Adâncime	385 mm
Rezoluție	19 nm
Viteză de măsurare X	0,1 - 10 mm/s
Lățime	836 mm
Viteza de poziționare pe X	1 - 200 mm/s
Domeniu de măsurare Z	70 mm
Tip produs	Stand de măsurare a conturilor