

Garant**CNMG 120404, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250058 HB7020
GTIN	4045197699220
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120404 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmbător de așchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Sfărâmbător de așchii	SS
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Aplicația principală	P

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire