

Garant

Palpator 3D digital cu element de palpăre (Ø 4 mm), Ø cozii: 16



Date comandă

Numărul de comandă	359501 16
GTIN	4067263141006
Clasa articolului	31T

Descriere

Execuție:

- **Exactitate și linearitate ridicată. Recomandat pentru măsurarea pieselor și posibilitatea măsurării întregii suprafețe de lucru.**
- **Independent de controlul mașinii.**
- **Citire foarte ușoară datorită afișajului combinat: Afișajul digital indică valoarea exactă măsurată.**
- **LED-UL indică starea procesului de detectare verde = 0,000 (LED-ul verde luminează intermitent dinamic când se apropie de punctul zero, devine static când este atins), roșu = depășire.**
- **Ajustare simplă și confortabilă a concentricității.**
- **Zonă mare de lucru pe toate direcțiile (x, y, z: 6 mm).**
- **Carcasă compactă din metal**
- **Punct de rupere predeterminat**
- **Etanș la praf și la apă (IP67)**
- **Citire comutare 0,005/0,001**

Aplicație:

Aparat precis de măsurare pentru mașini de frezare și de electroeroziune. Pentru stabilirea punctelor zero ale pieselor, măsurarea lungimilor, a centrelor de găurire și a muchiilor de

Fișă de date

referință. Determinarea lungimii uneltelor pentru mașinile de strunjit, configurarea uneltelor de strunjire pe centrul de strunjire (element de palpare con).

Livrare:

Inclusiv baterie CR2 și element de palpare Cod 359505 Ref. 4

Notă:

Elemente de palpare compatibile Cod 359505.

Descriere tehnică

Precizie de măsurare	< 0,01 mm
Lungimea totală (carcasă și element de palpare)	130 mm
Adâncime carcasă	39 mm
Lățime carcasă	67 mm
Greutate	0,42 kg
Element de palpare de schimb	359505 4
Lungime carcasă	55,5 mm
Domeniu de ajustare	± 0,4 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Citire	0,005/0,001 mm
Ø cozii	16 mm
Deplasare axială pe fiecare dintre axele x, y, z	6 mm
Tijă palpatoare cu lungime liberă	40 mm
Tip produs	Palpator