

Garant
Suport 90°, cilindric cu RI scurt, Tip: 12

Date comandă

Numărul de comandă	239740 12
GTIN	4045197596215
Clasa articolului	23A

Descriere
Execuție:

Model recomandat pentru mașinile CN, cu \varnothing precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele **hidraulice** sau **de mare precizie**, pentru precizie și siguranță a procesului foarte ridicate.

Notă:

Țineți cont de mărimea de prindere a suportului și de capetele de alezat. Alte suporturi Cod 210550 – 210582 și Cod 212000.

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Recomandat pentru \varnothing găurii străpunse: 12,71 - 17,2 mm

Recomandat pentru \varnothing găurii înfrundate: 16,21 - 21,2 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Lungime utilă L₁: 47 mm

\varnothing cozii D₅ h6: 16 mm

Moment de strângere recomandat: 10 Nm

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	47 mm
\varnothing cozii D ₅ h6	16 mm
Recomandat pentru \varnothing găurii străpunse	12,71 - 17,2 mm
Recomandat pentru \varnothing găurii înfrundate	16,21 - 21,2 mm
Moment de strângere recomandat	10 Nm
Lungimea totală L	100 mm
Serie	TopCut

Răcire interioară	da
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare