

Garant
Suport 90°, cilindric cu RI scurt, Tip: 20

Date comandă

Numărul de comandă	239740 20
GTIN	4045197700315
Clasa articolului	23A

Descriere
Execuție:

Model recomandat pentru mașinile CN, cu \varnothing precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele **hidraulice** sau **de mare precizie**, pentru precizie și siguranță a procesului foarte ridicate.

Notă:

Țineți cont de mărimea de prindere a suportului și de capetele de alezat. Alte suporturi Cod 210550 – 210582 și Cod 212000.

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Recomandat pentru \varnothing găurii străpunse: 21,21 - 26,2 mm

Recomandat pentru \varnothing găurii înfrundate: 25,21 - 30,2 mm

Lungimea totală L: 140 mm

Lungime utilă L₁: 78 mm

\varnothing cozii D₅ h6: 25 mm

Moment de strângere recomandat: 20 Nm

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	78 mm
\varnothing cozii D ₅ h6	25 mm
Recomandat pentru \varnothing găurii străpunse	21,21 - 26,2 mm
Recomandat pentru \varnothing găurii înfrundate	25,21 - 30,2 mm
Moment de strângere recomandat	20 Nm
Lungimea totală L	140 mm
Serie	TopCut

Răcire interioară	da
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare