



KOMET REAMAX® TS Cap de alezare H7 HM ASG0706, DBC, Ø nominal D: 28mm



Date comandă

Numărul de comandă	239805 28
GTIN	
Clasa articolului	27E

Descriere

Execuție:

Capete de alezat cu dantură dreaptă, **rectificate în prealabil pentru ajustajul în H7.**

Geometrie de tăiere adaptată pentru tipul de utilizare. Posibilitate de alezare în intervalul μ pentru compensarea uzurii și pentru obținerea celor mai mici toleranțe de bază începând de la IT4. Se pot obține găuri străpunse de până la $5 \times D$.

În geometria **ASG0706** cu unghi de tăiere de $8^\circ + 45^\circ$.

Pentru **alezarea găurilor înfundate și străpunse.**

Notă:

- **La cerere, se pot livra alte dimensiuni în scurt timp.**
- **Pentru suporturile recomandate consultați Cod 239880 – 239940.**
- **Valorile de referință se aplică pentru găurile străpunse.**

Descriere tehnică

Avans f pentru oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,9 mm/rot
Ø nominal D	28 mm
Număr de dinți Z	6
Lungimea tăișului l_1	6 mm
Lungime cap l	25 mm

pentru suport Cod 239880 – 239940	27 – 34,99
Strat de acoperire	DBC
Toleranța de găurire	H7
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă și gaură înfundată
Răcire interioară	da
Tip produs	Placă pentru alezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	160 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	140 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	140 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		