

Garant
Suport 90°, cilindric cu RI lung, Tip: 12

Date comandă

Numărul de comandă	239745 12
GTIN	4045197593245
Clasa articolului	23A

Descriere
Execuție:

Model recomandat pentru mașinile CN, cu Ø precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele **hidraulice** sau **de mare precizie**, pentru precizie și siguranță a procesului foarte ridicate.

Notă:

Țineți cont de mărimea de prindere a suportului și de capetele de alezat. Alte suporturi Cod 210550 – 210582 și Cod 212000.

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Recomandat pentru Ø găurii străpunse: 12,71 - 17,2 mm

Recomandat pentru Ø găurii înfrundate: 16,21 - 21,2 mm

Lungimea totală L: 140 mm

Lungime utilă L₁: 87 mm

Ø cozii D₅ h6: 16 mm

Moment de strângere recomandat: 10 Nm

Descriere tehnică

Ø cozii D ₅ h6	16 mm
Lungime utilă L ₁	87 mm
Recomandat pentru Ø găurii înfrundate	16,21 - 21,2 mm
Recomandat pentru Ø găurii străpunse	12,71 - 17,2 mm
Moment de strângere recomandat	10 Nm
Lungimea totală L	140 mm
Serie	TopCut

Răcire interioară	da
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare