


CNMG 120408, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	250104 CA510
GTIN	4960664696833
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120408 CA510 Categorie: CA510
 Sfărâmător de așchii: PQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 180 - 590 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	continuu
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	PQ
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 590 m/min
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire