


**CNMG 120408, Categorie: CA6525**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250104 CA6525 |
| GTIN               | 4960664513116 |
| Clasa articolului  | 25E           |

**Descriere**

CNMG 120408 CA6525 Categorie: CA6525

Sfârâmător de așchii: MQ

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 220 m/min

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 60 - 220 m/min     |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm             |
| Condiție de tăiere                            | ușor întrerupt     |
| Sfârâmător de așchii                          | MQ                 |
| Aplicația principală                          | M                  |
| Avans $f$                                     | 0,05 - 0,25 mm/rot |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,3 - 2 mm         |
| Categorie                                     | CA6525             |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Finisare                           |
| Materialul sculei               | Carbură                            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | CNMG 120408                        |
| Numărul de schimbări / tășuri   | 4                                  |
| Tip produs                      | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |