

Garant**CNMG 09T308, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	250152 HB7020
GTIN	4045197699497
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 09T308 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 8 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Aplicația principală	P
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire