

**Garant**
**CNMG 120412, Categorie: HB7215**


### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250160 HB7215 |
| GTIN               | 4045197661364 |
| Clasa articolului  | 21G           |

### Descriere

CNMG 120412 HB7215 Categorie: HB7215

Sfărâmător de așchii: GM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 5 mm

 Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot

 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 180 - 300 m/min

### Descriere tehnică

|   |                     |
|---|---------------------|
| Condiție de tăiere                            | puternic întreruptă |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 1 - 5 mm            |
| Aplicația principală                          | K                   |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 180 - 300 m/min     |
| Avans $f$                                     | 0,25 - 0,6 mm/rot   |
| Rază la colț                                  | 1,2 mm              |
| Sfărâmător de așchii                          | GM                  |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie                       | HB7215                             |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare                 |
| Materialul sculei               | Carbură                            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | CNMG 120412                        |
| Numărul de schimbări / tășuri   | 4                                  |
| Toleranță                       | M                                  |
| Tip produs                      | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |