

Garant**CN.G 120404, Categorie: HB7215****Date comandă**

Numărul de comandă	250156 HB7215
GTIN	4045197661043
Clasa articolului	21G

Descriere

CN.G 120404 HB7215 Categorie: HB7215
Sfărâmbător de aşchii: GM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 1 - 5 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 180 - 300 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	K
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	180 - 300 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm
Sfărâmbător de aşchii	GM

Categorie	HB7215
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire