

Mitutoyo**Rugozimetru, Tip: SJ412****Date comandă**

Numărul de comandă	409021 SJ412
GTIN	
Clasa articolului	44D

Descriere**Descriere:**

Acesta este un aparat portabil pentru măsurarea simplă și precisă a rugozității suprafețelor.

Testul de navigare SJ-410 vă oferă următoarele avantaje:

- **Palpator plan de referință portabil cu LCD (ecran tactil) cu sensibilitate tactilă și imprimantă integrată.**
- **Ecranul LCD mare și în culori, de 14,5 cm [5,7 inch], este extraordinar de lizibil, inclusiv când lumina este improprie.**
- **Palpator plan de referință pentru măsurarea profilului primar (P), a rugozității (R), a ondulației (W) etc.**
- **Navigare simplă și intuitivă prin meniu.**
- **Compensație pentru suprafețe radiale și înclinate.**
- **Compatibil cu standarde industriale precum DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS precum și cu setările definite de client.**
- **Zece specificații diferite de măsurare pot fi memorate în SJ-411/412. Până la 500 cu un card SD opțional.**
- **Funcție statistică și evaluare a toleranței cu ajutorul culorilor.**
- **Permite două condiții diferite de evaluare cu o singură măsurare.**
- **Fiecare funcție în parte poate fi protejată cu o parolă.**
- **Disponibil în 16 limbi.**
- **Opțional: Unitate opțională de autosetare, reglare fină axa X și unitate digitală de nivelare.**

Caracteristică:

- **Intervalul maxim de măsurare este de 50 milimetri.**
- **Funcțiile sunt traverse: 50 mm sau traversă dreaptă; 0,5 μm / 50 mm**

- **Forța de măsurare a sistemului de palpare este de 0,75 mN.**
- **Unghiul vârfului de palpare este de 60°.**
- **Raza vârfului de palpare este de 2 μm.**
- **Intervalele de măsurare sunt de 800 μm; 80 μm și 8 μm (până la 2,4 mm cu element de palpare opțional).**
- **Ajustare: ±1,5° (înclinare), 10 mm (ajustare înălțime)**
- **Profil: Profil primar (P), profil de rugozitate (R), ondulație (W), motif pentru profil R, motif pentru profil W și altele**
- **Grafic analiză: BAC, ADC**
- **Filtre digitale: Gauss, 2CR75, PC75**
- **Imprimantă: Imprimantă termică**
- **Toleranță: Afișare colorată al limitei de toleranță superioară/inferioară**
- **Norme: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI și condiții definite de utilizator**
- **Interfață: USB, Digimatic, RS-232C, comutator de picior**
- **Alimentare cu energie: Alimentator AC sau baterie reîncărcabilă încorporată**
- **Greutate: 2,9 kilograme**