

**Garant**

## Suport transversal eco BMT, BMT: 55



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319886 55     |
| GTIN               | 4069515001397 |
| Clasa articolului  | 31V           |

### Descriere

#### Execuție:

Recomandat pentru sisteme eficiente de răcire precum GARANT eco, dar nu numai. Contur exterior optimizat. Scală pentru setarea optimă a sculei de prelucrare. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuțitelor de strung.

Pentru răcire internă și externă.

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcție de mașină, pentru utilizare flexibilă pe mașini cu ax principal sau contraarbore. Suprafață de contact și suprafață de antrenare șlefuite. Așezare perfectă pe strung.

Recomandat și pentru suporturi capete revolver rotative convenționale.

#### Avantaj:

- **Design optimizat pentru greutate și geometrie.**
- **Siguranța procesului datorită materialelor de înaltă calitate, durată lungă de viață.**
- **Brunată pentru o mai bună protecție la coroziune.**
- **Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar.**

#### Aplicație:

Prelucrare internă și externă în strunguri CNC cu revolvere BMT.

În special pentru prelucrare plană și interioară.

#### Adaptat pentru:

Strunguri CNC cu revolver BMT.

**Notă:**

Alte suporturi BMT cu mărimi și dimensiuni diferite sunt disponibile la cerere.

---

**Descriere tehnică**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| $b_2$              | 45 mm            |
| $L_1$              | 64 mm            |
| $h_2$              | 91 mm            |
| Mașini recomandate | Emag VL, Emag VT |
| $x$                | 95 mm            |
| $h_1$              | 25 mm            |
| $L_2$              | 64 mm            |
| Tip produs         | Portcuțit        |