


CNMG 120408, Categorie: SW05

Date comandă

Numărul de comandă	250212 SW05
GTIN	4960664629589
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120408 SW05 Categorie: SW05

Sfărâmător de așchii: MU

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mm

Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	Ti
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Sfărâmător de așchii	MU
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Categorie	SW05

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire