

Garant

Suport pentru alezat BMT, BMT: 65-100



Date comandă

Numărul de comandă	319888 65-100
GTIN	4069515001489
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcție de mașină, pentru utilizare flexibilă pe mașini cu ax principal sau contraarbore. Suprafață de contact și suprafață de antrenare șlefuite. Așezare perfectă pe strung.

Recomandat pentru sisteme eficiente de răcire precum GARANT eco, dar nu numai. Contur exterior optimizat.

Pentru răcire internă și externă.

Avantaj:

- **Design optimizat pentru greutate și geometrie.**
- **Siguranța procesului datorită materialelor de înaltă calitate, durată lungă de viață.**
- **Brunată pentru o mai bună protecție la coroziune.**
- **Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar.**

Aplicație:

Prelucrare internă și externă în strunguri CNC cu revolvere BMT.

Pentru prelucrare interioară cu suport pentru bara de strunjire interioară sau cu burghiu pentru placa rabatabilă.

Adaptat pentru:

Strunguri CNC cu revolver BMT.

Notă:

Alte suporturi BMT cu mărimi și dimensiuni diferite sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

d_a	40 mm
L_1	73 mm
L_2	70 mm
L_3	7 mm
h_1	96 mm
x	100 mm
l_1	131 mm
Z	77 mm
Tip produs	Portcuțit