

Garant**Sculă acționată axial, BMT55, Tip: 55-25****Date comandă**

Numărul de comandă	319929 55-25
GTIN	4069515001502
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

Pentru utilizare pe toate strungurile CNC **DMG Gildemeister CTX** cu revolver **Sauter** și cuplaj de acționare **DIN 5480** sau mașini cu **revolver BMT** cu cuplaj de acționare **DIN 1809**. Prinderea sculelor în scula acționată prin bușca elastică ER cu piuliță externă/internă sau cu sistem de înlocuire rapidă VARIA VX cu licență EWS. Răcire externă prin sistemul inovator de gestionare a lichidului de răcire și răcire internă centrală prin axul sculei.

Model IK – Cu set de etanșare ceramică, presiuni de până la 70 bar, potrivit și pentru folosire complet uscată.

Model IM – cu piuliță de strângere plasată la interior.

Avantaj:

- **Design optimizat pentru greutate și geometrie.**
- **Siguranță a procesului datorită componentelor de înaltă calitate, durabilitate.**
- **Transmitere momente de rotație mari.**
- **Control 100% – fiecare sculă acționată este supusă unui program de rodaj.**
- **Răcire internă: garnitură special concepută și brevetată.**

Aplicație:

Număr cât mai mare de etape de așchiere la o singură fixare. În cazul lipsei de spațiu (spații de prindere disponibile) în revolver.

Adaptat pentru:

DMG Gildemeister CTX. Parțial Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. cu DIN 5480 sau revolver BMT cu DIN 1809.

- ACCUWAY: UT-100; UT-200
- ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
- CHIAH CHYUN: ML-250; WTS-52; WTS-65
- DMC: DL 21; DL 22; DL 25
- DN SOLUTIONS (înainte DOOSAN): Lynx 2600; Lynx 300; Puma GT2100; Puma GT2600; Puma 2100 II; Puma 2600; Puma DNT 2100; Puma DNT 2600; SMX 2100; Puma 1500; Puma 2000; Puma 2500; Puma 230; Puma 240; Puma 280; Puma MX1600; Puma MX2100
- FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FNL-250; FBL-320; FNL-320
- GANESH: ASL-100; Genturn WTS-Y2
- HARDINGE: H-51; T-51; TA-42; TA-51; T-65
- HEADMAN: Hi5000; T55
- HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180; VT 450
- HYUNDAI WIA: HD2200; HD2600; L160; L230; SE2600
- JYOTI: AX 300
- LEADWELL: T-7i
- LMW: LL20
- MAZAK: QT-Ez 8; QT-Ez 10; QT-Ez 12
- ROMI: GL 300
- SMART: NL 2000
- SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
- TAKAMAZ: XT-8; XYT-51; XYT-65
- TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
- TONGTAI: TD-2000; TD-2500
- VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
- YCM: NTC-1600; NTC-2000

Livrare:

Sculă acționată pentru bucă elastică: incl. piuliță de strângere și cheie cu cârlig. Sculă acționată VARIA VX: incl. cheie de strângere.

Accesorii opționale:

Aplicații recomandate Varia VX Cod 319802 – 319888, adaptoare cu schimbare rapidă ER Cod 319761 – 319781, bușe elastice ER Cod 308941 – 309878, chei de strângere ER Cod 309680 – 309745. Cheie dinamometrică Cod 211750 Ref. 5,7.

Notă:

- **Alte tipuri de sisteme de acționare (de ex. DIN 5482), transmisii, dimensiuni, BMT etc. la cerere: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Scule RI (cu răcire interioară) cu funcționare uscată, filtrare a lichidului de răcire < 50 μm.**
- **Recomandare: Modelul VARIA VX se acționează cu o sculă dinamometrică (max. 6 Nm).**
- **Pentru lucrările de frezare dificile, la cerere, se asigură o variantă cu rulmenți cu role conice.**

Vă rugăm să rețineți că compatibilitatea suportului cu mașina dvs. trebuie verificată înainte de cumpărare. Nu se poate garanta o potrivire corectă.

Descriere tehnică

Fișă de date

b_1	84 mm
x	58,9 mm
Răcire	extern
Prinderea sculei	ER25
L_2	64 mm
L_1	64 mm
Suport	BMT55
Tip produs	Sculă acționată