

PLANOLITH**Placă din granit Precizie 00, Lungimexlățime: 630X400mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 430400 630X400 |
| GTIN | 2050001042620 |
| Clasa articolului | 46H |

Descriere**Execuție:**

Piatră dură naturală selecționată.

- **Fără defecte, structură omogenă.**
- **Rezistentă la încovoiere și la torsiune.**
- **Absolut inoxidabilă și rezistentă la acizi, conductivitate termică redusă.**
- **Suprafață microfină (diamantată). Valorile toleranțelor sunt sub cele admisibile.**
- **Muchiile exterioare sunt rectificat.**
- **Pentru a permite punerea în echilibru static se recomandă montarea unor puncte de sprijin (adaosuri sferice din oțel) pe partea inferioară.**
- **Mai dură decât oțelul călit (6 – 7 conform scalei Mohs), nemagnetică și neconductibilă electric.**

Precizie:

Execuția finală și controlul sunt realizate în incinte climatizate controlate de computer. Instrumentele de măsură utilizate la control, garantează raportarea cu exactitate față de laboratoarele de calibrare de la nivel național și internațional.

DIN 876/00 – lepuită foarte fin cu diamant pentru spațiile de măsurare și control.

Livrare:

Inclusiv certificat de etalonare, ambalaj pentru transport. Inclusiv adaosuri sferice din oțel.

Notă:

La cerere: Insertii filetate din oțel inox, șine-canal T din oțel (pentru Cod 430190 nu sunt disponibile canalele T), precizie 000, alte mărimi, dimensiuni intermediare. Transport contra cost.

Descriere tehnică

| | |
|------------|----------|
| Planeitate | 0,003 mm |
| Grosime | 70 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Greutate | 55 kg |
| Număr de adaosuri sferice din oțel | 3 |
| Standard | DIN 876 |
| Precizia | 00 mm |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului |
| Tip produs | Scală gradată |

Accesorii

| | |
|---|----------------|
| Cadru inferior pentru mărimea plăcuței lungimexlățime 630X400 mm | 431000 630X400 |
|---|----------------|