


CNMG 120408, Categorie: SP0819

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250184 SP0819 |
| GTIN | 2050001938176 |
| Clasa articolului | 28A |

Descriere

CNMG 120408 SP0819 Categorie: SP0819

Sfârâmător de așchii: 4E

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 5,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,55 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 120 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 150 - 320 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------------|
| Aplicația principală | S |
| Sfârâmător de așchii | 4E |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară | 150 - 320 m/min |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Aplicație secundară | M |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 30 - 120 m/min |
| Adâncime de tăiere a_p | 1 - 5,5 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Condiție de tăiere | continuu |
| Avans f | 0,15 - 0,55 mm/rot |
| Categorie | SP0819 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CNMG 120408 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |