

Garant**GARANT Vap Tap Tarod de mașină HSS-E, vaporizat, MF: 6X0,5****Date comandă**

Numărul de comandă	137110 6X0,5
GTIN	4069515002639
Clasa articolului	13V

Descriere**Execuție:**

Poate fi utilizat în mod sigur pentru o gamă largă de materiale. Lungime optimizată a **gâtului și canalului pentru așchii** pentru **îndepărtarea îmbunătățită a așchiilor** pentru fileturi adânci. **Material de tăiere HSS-E** de înaltă performanță cu conținut crescut de vanadiu pentru o **rezistență ridicată la uzură. Suprafață vaporizată**, pentru evitarea depunerii de material.

Descriere tehnică

Dimensiunea filetului	M6×0,5
Lungimea totală L	80 mm
Pas filet	0,5 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	3,4 mm
Ø găurii de centrare	5,5 mm
Adâncimea filetului	18 mm
Standard	DIN 374
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	6 mm
Tip de filet	MF
Clasa de toleranță	ISO 2 6H

Fișă de date

Ø cozii D _s	4,5 mm
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde
Serie	Robinet Vap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	18 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	18 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	15 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		

Fișă de date

Umiditate maximă

recomandat