

Garant**GARANT Vap Tap Tarod de mașină HSS-E, vaporizat, MF: 20X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	137110 20X1,5
GTIN	4069515003063
Clasa articolului	13V

Descriere**Execuție:**

Poate fi utilizat în mod sigur pentru o **gamă largă de materiale**. Lungime optimizată a **gâtului și canalului pentru așchii** pentru **îndepărtarea îmbunătățită a așchiilor** pentru fileturi **adânci**. **Material de tăiere HSS-E** de înaltă performanță cu conținut crescut de vanadiu pentru o **rezistență ridicată la uzură**. **Suprafață vaporizată**, pentru evitarea depunerii de material.

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	18,5 mm
Adâncimea filetului	60 mm
Ø Filet	20 mm
Pas filet	1,5 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Dimensiunea filetului	M20×1,5
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN 374
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	MF
Număr de dinți Z	4

Fișă de date

Pătrat coadă ☐	12 mm
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde
Serie	Robinet Vap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	18 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	18 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	15 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		

Fișă de date

Umiditate maximă

recomandat