


CNMG 120404, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	250210 CA510
GTIN	4960664696895
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120404 CA510 Categorie: CA510
 Sfărâmător de aşchii: PS
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,5 mm
 Avans f : 0,15 - 0,35 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 450 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	PS
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuu
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,5 mm
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire