


Garant**Cuțit de strunjit Master Eco scurt SVHCR 107,5°, pentru plăcuțe amovibile SV.., dreapta****Date comandă**

Numărul de comandă	261298 20/11
GTIN	4069515004541
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 1
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Cod ISO Suport	SVHCR/L 2020X11
Serie	Master Eco
Standard	Normă de fabricație
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lungime cap L ₁	35 mm
Lungimea totală L	95 mm

Fișă de date

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Produse potrivite

No Shop URL available for: 261298 20/11