


Garant**Plăcuță amovibilă pentru frezare XDLW 09T308 SR, pentru freză tip HPC FeedKing, HB7525****Date comandă**

Numărul de comandă	212953 ST1400
GTIN	4069515004916
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Descriere tehnică**

Tip	ST1400
Rază la colț	0,8 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,99 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLW 09T308 SR
Categorie	HB4025
Materialul sculei	Carbură
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1,15 mm
Avans f_z per dinte	0,79 mm

Fișă de date

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		