

Garant**Vârf rotativ pentru strung cu afișaj al presiunii, Con Morse: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	321760 4
GTIN	4069515008365
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- Presiunea care trebuie reglată (forța de strângere) poate fi citită direct pe ecranul manometrului în kN.
- Tip constructiv scurt, stabil, cu ax ghidat pe lungime. Sculă călită și rectificată cu precizie.
- Rulmenți de precizie pentru sarcini axiale ridicate și precizie excelentă de concentricitate.
- Cu etanșare specială împotriva murdăriei și lichidului de răcire, nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.
- Compensarea lungimii prin pachetul de arcuri.

Unghi la vârf de 60°.

Aplicație:

Unde **presiunea de strângere trebuie menținută în anumite limite**, pentru ca piesa să nu se deformeze sau să fie prinsă în siguranță.

- Folosire ca contravârf al antrenorului frontal codurile 327400 – 327403, 327455 – 327465, deoarece antrenoarele trebuie apăsate pe piesa de prelucrat.
- Se folosește la piese care se dilată mai puternic la o temperatură ridicată de așchiere.
- Pentru prinderea pieselor lungi, subțiri, pentru a împiedica îndoirea.
- Pentru prinderea pieselor grele, la care se impune controlarea presiunii de strângere.

Descriere tehnică

Forță de strângere maximă	1000 daN
Con Morse	MK4
Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	16 mm

Fișă de date

Lungime utilă B	124 mm
Cel mai mare Ø al vârfului 30° A	35 mm
Ø carcasei D	72 mm
Pentru piese cu greutate de	850 kg
Lungimea vârfului C	37 mm
Bătaie radială maximă	0,01 mm
Cursa arcului	1,7 mm
Tip produs	Vârf rotativ