

**Garant****GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 11,4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	123026 11,4
GTIN	4045197846853
Clasa articolului	11E

**Descriere****Execuție:**

Creat pentru utilizarea cu **viteze de aşchiere foarte mari**. Recomandat în special pentru maşini cu **putere consumată redusă** şi turaţii mari.

- **Reducere semnificativă a forţelor de aşchiere datorită geometriei speciale de aşchiere.**
- **Strat de acoperire pentru rezistenţă optimă la uzură chiar şi la temperaturi ridicate de proces.**
- **Canale polizate pentru o evacuare bună a aşchiilor.**

Un **tăiş subţire** şi **dispunerea specială a celor 4 faţete de ghidare** determină o **precizie mare de poziţionare şi de aliniere**. Microgeometrie optimizată pentru durabilitate şi performanţă crescută.

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Descriere tehnică**

Ø nominal $D_c$	11,4 mm
Lungimea canalului de aşchii $L_c$	114 mm
Avans $f$ pentru oţel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/rot
Număr de dinţi $Z$	2
Ø cozii $D_s$	12 mm
Toleranţă Ø nominal	h7
Standard	Normă de fabricaţie

Lungimea totală L	162 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L <sub>2</sub>	96,9 mm
Serie	Master Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Execuție	8xD
Unghiul la vârf	135 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere	HPC
Semistandard	da
Inel colorat	verde
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	Recomandat	195 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	Recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	Recomandat	135 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	Recomandat	125 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	Recomandat	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	Indicat în anumite condiții	65 m/min	M
Fontă	Recomandat	120 m/min	K
GGG	Recomandat	115 m/min	K
Uni	Recomandat		
Umiditate maximă	Recomandat		
Umiditate minimă	Recomandat		

