

**Garant****Vârf rotativ pentru strung cu afișaj al presiunii și vârf alungit, Con Morse: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	321780 5
GTIN	4069515008419
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

- **Presiunea care trebuie reglată (forța de strângere) poate fi citită direct pe ecranul manometrului în kN.**
- **Tip constructiv scurt, stabil, cu ax ghidat pe lungime. Sculă călită și rectificată cu precizie.**
- **Rulmenți de precizie pentru sarcini axiale ridicate și precizie excelentă de concentricitate.**
- **Cu etanșare specială împotriva murdăriei și lichidului de răcire, nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Compensarea lungimii prin pachetul de arcuri.**

**Cu vârf alungit**, unghiul vârfului 60° / 30°.

**Aplicație:**

Unde **presiunea de strângere trebuie menținută în anumite limite**, pentru ca piesa să nu se deformeze sau să fie prinsă în siguranță.

- **Folosire ca contravârf al antrenorului frontal codurile 327400 – 327403, 327455 – 327465, deoarece antrenoarele trebuie apăsate pe piesa de prelucrat.**
- **Se folosește la piese care se dilată mai puternic la o temperatură ridicată de așchiere.**
- **Pentru prinderea pieselor lungi, subțiri, pentru a împiedica îndoirea.**
- **Pentru prinderea pieselor grele, la care se impune controlarea presiunii de strângere.**

**Descriere tehnică**

Ø carcasei D	92 mm
Pentru piese cu greutate de	1200 kg
Cel mai mare Ø al vârfului 30° A	50 mm
Lungime utilă B	178 mm

## Fișă de date

Bătaie radială maximă	0,01 mm
Lungimea vârfului C	77 mm
Con Morse	MK5
Forță de strângere maximă	1650 daN
Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	20 mm
Cursa arcului	2,8 mm
Tip produs	Vârf rotativ