

**Burghiu pentru prelucrare continuă standard Uni (cu guler), Filetul: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	080751 M8
GTIN	4069515008648
Clasa articolului	BAW

Descriere**Execuție:**

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și mașini de găurit cu coloană.

Burghiu pentru prelucrare continuă standard (cu guler).

Standard sau lung; cu sau fără guler.

Aplicație:

Potrivit pentru oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă.

Adaptat pentru:

Bucșă elastică HOLEX-ER Cod 308964.

Cheie de strângere ER cod 309680.

Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.

Descriere tehnică

Turație recomandată	2300 min ⁻¹
Ø găurii de centrare	7,3 mm
Grosimea materialului	0,7 - 2,5 mm

Fișă de date

Ø cozii	8 mm
Putere recomandată de acționare	1,5 kW
Tip produs	Burghiu pentru prelucrare continuă