

Garant**GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 15,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	123026 15,2
GTIN	4045197847041
Clasa articolului	11E

Descriere**Execuție:**

Creat pentru utilizarea cu **viteze de așchiere foarte mari**. Recomandat în special pentru mașini cu **putere consumată redusă** și turații mari.

- **Reducere semnificativă a forțelor de așchiere datorită geometriei speciale de așchiere.**
- **Strat de acoperire pentru rezistență optimă la uzură chiar și la temperaturi ridicate de proces.**
- **Canale polizate pentru o evacuare bună a așchiilor.**

Un **tăiș subțire** și **dispunerea specială a celor 4 fațete de ghidare** determină o **precizie mare de poziționare și de aliniere**. Microgeometrie optimizată pentru durabilitate și performanță crescută.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

Ø nominal D_c	15,2 mm
Lungimea canalului de așchii L_c	152 mm
Avans f pentru oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,26 mm/rot
Lungimea totală L	203 mm
Toleranță Ø nominal	h7
Ø cozii D_s	16 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	129,2 mm

Standard	Normă de fabricație
Număr de dinți Z	2
Serie	Master Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Execuție	8xD
Unghiul la vârf	135 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere	HPC
Semistandard	da
Inel colorat	verde
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	Recomandat	195 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	Recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	Recomandat	135 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	Recomandat	125 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	Recomandat	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	Indicat în anumite condiții	65 m/min	M
Fontă	Recomandat	120 m/min	K
GGG	Recomandat	115 m/min	K
Uni	Recomandat		
Umiditate maximă	Recomandat		
Umiditate minimă	Recomandat		

