

**Suport M-Drill, Tijă: MK3****Date comandă**

Numărul de comandă	080750 MK3
GTIN	4069515008587
Clasa articolului	BAW

Descriere**Execuție:**

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și mașini de găurit cu coloană.

Mandrinely cu bușă elastică M-Drill sunt proiectate cu un inel de răcire din aluminiu cu găuri pentru disiparea eficientă a căldurii generate în timpul prelucrării continue fără aşchii. Ca urmare, nu intră căldură în axul maşinii.

Standard sau lung; cu sau fără guler.

Adaptat pentru:

Buşă elastică HOLEX-ER Cod 308964.

Cheie de strângere ER cod 309680 25.

Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.

Descriere tehnică

Cheie de strângere ER	25
Ø exterior D	42 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm

Fișă de date

Piuliță de strângere ER de schimb	25
Pentru bușe elastice tip ER	25
Gama de prindere	1 - 16 mm
Tip produs	Mandrină pentru bușe elastice