

**Burghiu pentru prelucrare continuă plat Uni (fără guler), Filetul: M3****Date comandă**

Numărul de comandă	080753 M3
GTIN	4069515008709
Clasa articolului	BAW

Descriere**Execuție:**

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și mașini de găurit cu coloană.

Burghiu pentru prelucrare continuă plat (fără guler).

Standard sau lung; cu sau fără guler.

Aplicație:

Potrivit pentru oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă.

Adaptat pentru:

Bucșă elastică HOLEX-ER Cod 308964.

Cheie de strângere ER cod 309680.

Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.

Descriere tehnică

Ø cozii	6 mm
Ø găurii de centrare	2,7 mm
Pentru filet M	M3

Fișă de date

Putere recomandată de acționare	0,7 kW
Grosimea materialului	0,7 - 2,5 mm
Turație recomandată	3000 min ⁻¹
Tip produs	Burghiu pentru prelucrare continuă