

**Burghiu pentru prelucrare continuă standard inox (cu guler), Filetul: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	080752 M6
GTIN	4069515008686
Clasa articolului	BAW

Descriere**Execuție:**

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și mașini de găurit cu coloană.

Standard sau lung; cu sau fără guler.

Burghiu pentru prelucrare continuă standard (cu guler), pentru utilizare în materiale inoxidabile.

Aplicație:

Special potrivit pentru oțeluri inoxidabile.

Adaptat pentru:

Bucșă elastică HOLEX-ER Cod 308964.

Cheie de strângere ER cod 309680.

Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.

Descriere tehnică

Putere recomandată de acționare	1,3 kW
Ø cozii	8 mm
Grosimea materialului	0,7 - 1 mm

Fișă de date

Turație recomandată	2500 min ⁻¹
Ø găurii de centrare	5,4 mm
Tip produs	Burghiu pentru prelucrare continuă