

**Burghiu pentru prelucrare continuă standard lung Uni (cu guler), Filetul: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	080755 M6
GTIN	4069515008839
Clasa articolului	BAW

**Descriere****Execuție:**

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și mașini de găurit cu coloană.

Burghiu de prelucrare prin deformare standard (cu guler).

Standard sau lung; cu sau fără guler.

**Aplicație:**

Potrivit pentru oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă.

**Adaptat pentru:**

Bucșă elastică HOLEX-ER Cod 308964.

Cheie de strângere ER cod 309680.

Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.

**Descriere tehnică**

Putere recomandată de acționare	1,3 kW
Ø cozii	8 mm
Ø găurii de centrare	5,3 mm

## Fișă de date

Grosimea materialului	0,7 - 4 mm
Turație recomandată	2500 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Burghiu pentru prelucrare continuă