


KOMET® Cuțit de degroșat Forma g, Tip: B04

Date comandă

Numărul de comandă	240074 B04
GTIN	4047109016538
Clasa articolului	24H

Descriere
Execuție:

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuțirii repetate a suprafeței de degajare a cuțitului.

Referințe cu inscripția adițională **L = coadă prelungită.**

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultați Cod 240070 și Cod 240072.

Materialul sculei: HSS Co 10

Adâncime de găurire: 45 mm

Pentru găuri cu Ø de la: 9 mm

Lungimea totală: 75 mm

Ø cozii: 8 mm

Descriere tehnică

Adâncime de găurire	45 mm
Lungimea totală	75 mm
Tip	B04
Pentru găuri cu Ø de la	9 mm
Ø cozii	8 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

