

 KOMET**KOMET® Cuțit pentru filetare interioară, filet pe dreapta Forma 55° (Whitworth), Tip: B05****Date comandă**

Numărul de comandă	240088 B05
GTIN	4047109017146
Clasa articolului	24H

Descriere**Execuție:**

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuțirii repetate a suprafeței de degajare a cuțitului.

Referințe cu inscripția adițională **L = coadă prelungită.**

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultați Cod 240070 și Cod 240072.

Descriere tehnică

Pentru găuri cu \varnothing de la	12 mm
Adâncime de găurire	50 mm
Tip	B05
Pentru un pas al filetului	12–40 pași/inch
Lungimea totală	80 mm
\varnothing cozii	8 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

