

**3M****Piatră de îndreptare diamantată în toc de piele, Prescurtare pentru material abraziv / granulație  $\mu\text{m}$ : D46****Date comandă**

Numărul de comandă	559150 D46
GTIN	4001895534041
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

**Acoperire uniformă cu diamant**, legată printr-un strat de nichel. **Durabilitate aproape nelimitată!**

**Aplicație:**

**Pentru reascuțirea și rectificarea** sculelor, pentru prelucrarea metalului și a lemnului.

Recomandate pentru oțel, HSS și carbură. Pentru scule mici și ascuțite se folosește suprafața fără găuri. **Nu sunt recomandate pentru pilire.**

**Calitate 3M, strat de acoperire cu diamant mai subțire.** Pentru o ascuțire grosieră.

**Notă:**

**A nu se utiliza uscat, ci cu apă, respectiv parafină.**

**Descriere tehnică**

Grad de finețe	mediu / grosier
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Lungime	100 mm
Lățime	25 mm
Înălțime	7 mm
Ambalaj	Toc de piele

Tip produs

Piatră de îndreptare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		