


KOMET® UniTurn® Cuțit pentru canelare interioară, pe dreapta, L₂ = 10 mm, Ø D_{min} / lățime de canelare l: 3/1 mm

Date comandă

Numărul de comandă	240150 3/1
GTIN	4047109071469
Clasa articolului	24S

Descriere
Execuție:

Material = BK 82. De la Ref. 5 cu răcire interioară. Pentru diametre mai mici alimentarea cu lichid de răcire se va realiza prin suport.

Descriere tehnică

f	1,25 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D _{min}	3 mm
Adâncime maximă de retezare t _{max}	0,7 mm
Ø cozii d	4 mm
Lățime de canelare w	1 mm
a	2,7 mm
suport de prindere recomandat Cod 240100	12/4; 16/4
Răcire interioară	da
Avans f pentru oțel < 500 N/mm ²	0,02 mm/rot
Lungime utilă	10 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 10 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	145 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	145 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	130 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	65 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	25 m/min	S
GG(G)	recomandat	45 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

KOMET UniTurn® Suport pentru utilizare fixă (fără bară pentru strunjire interioară) Ø cozii d / Ø găurii d1 12/4 mm

240100 12/4

KOMET UniTurn® Suport pentru utilizare fixă (fără bară pentru strunjire interioară) Ø cozii d / Ø găurii d1 16/4 mm

240100 16/4