



## Disc de degroșare PREMIUM\*\*\*, Ø discurilorxlățimea discului: 115X7mm



### Date comandă

Numărul de comandă	560405 115X7
GTIN	9003175760497
Clasa articolului	53T

### Descriere

#### Execuție:

**Tip special** pentru prelucrarea **metalelor neferoase, precum aluminiu, alamă, bronz etc.**

**Specificații: A36L-BFX.**

- **Granulația, liantul, materialele de adaos abrazive, precum și armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce privește obținerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului și a unei durabilități corespunzătoare domeniului de utilizare.**
- **Forme: Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).**
- **Unghi de șlefuire 20° – 30°.**
- **Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere de max. 80 m/s pentru șlefuirea cordoanelor de sudură, suprafețelor și muchiilor.**

### Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Turație maximă	13300 min <sup>-1</sup>
Lățimea discului	7 mm
Ø discurilor	115 mm

Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Aluminiu
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Metale neferoase
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de degroșare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		