


**Garant****CC.T 060204, Categorie: HB7415****Date comandă**

Numărul de comandă	260052 HB7415
GTIN	4045197672209
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 060204 HB7415 Categorie: HB7415  
Sfărâmător de aşchii: TIS  
Toleranță: MF  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 70 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 70 m/min
Sfărâmător de aşchii	TIS
Avans $f$	0,1 mm/rot
Condiție de tăiere	continuu
Aplicația principală	S
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2 mm

Categorie	HB7415
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire