

## Garant

### Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: C0616



#### Date comandă

Numărul de comandă	540200 C0616
GTIN	4045197154927
Clasa articolului	51D

#### Descriere

##### Execuție:

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Cilindru** (WRC).

##### Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Cilindrică

Ø cap: 6 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 16 mm

Lungimea totală: 50 mm

Ø cozii: 6 mm

#### Descriere tehnică

Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Lungimea totală	50 mm
Simbol pentru dantură	Z7
Forma	C0616
Lungime cap L <sub>1</sub>	16 mm

Ø cap	6 mm
Grad de finețe a danturii	mediu
Descrierea formei	Cilindrică
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire